

**GWDR M16-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A főlegesen menetes furatok tömítésére az IP védettség  
osztály megőrzéséhez

**Általános rendelési adatok**

Változat	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 16, Neoprén
Rendelési szám	<a href="#">1736230000</a>
Típus	GWDR M16-NP
GTIN (EAN)	4008 190956028
Qty.	50 Darab

## GWDR M16-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Magasság	1.2 mm	Magasság (coll)	0.0472 inch
Nettó tömeg	0.4 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Szilikon	Nem	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	22 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Igen	Vastagság	1.20 mm
Kábelcsavarzat	M 16	Alapanyag	Neoprén
Tömítőgyűrű átmérője	22.00 mm	Tömítés	Neoprén
Külső menet	M 16	Belső menet	M 16
Belső átmérő D2	16.00 mm		

## Műszaki adatok

Szín mélyfekete

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

