

SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SZS (recés alátét), Körmos alátétek, M 25, Nemesacél 1.4404 (316 L)
Rendelési szám	1736320000
Típus	SZS M25
GTIN (EAN)	4008190963521
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	4.5 mm	Magasság (coll)	0.1772 inch
Nettó tömeg	6.88 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Külső átmérő	37.4 mm	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	halogénmentes	Vastagság	1.90 mm
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)
Külső menet	M 25	Belső menet	M 25
Belső átmérő D2	25.30 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

