

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SZS (recés alátét), Kőrmös alátétek, M 32, Nemesacél 1.4404 (316 L)
Rendelési szám	1736330000
Típus	SZS M32
GTIN (EAN)	4008190963538
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	4.5 mm	Magasság (coll)	0.1772 inch
Nettó tömeg	10.6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Külső átmérő	48 mm	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	halogénmentes	Vastagság	1.50 mm
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)
Külső menet	M 32	Belső menet	M 32
Belső átmérő D2	33.00 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

