

EA-RING MS/M 20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, Egyéb, M 20, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1736490000
Típus	EA-RING MS/M 20
GTIN (EAN)	4008 190963590
Qty.	20 Darab

EA-RING MS/M 20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	53.8 mm	Magasság (coll)	2.1181 inch
Hossz	53.8 mm	Hossz, inch	2.1181 inch
Nettó tömeg	6.95 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
------------	----------------------------

Általános információk

Külső átmérő	28.6 mm	Vastagság	1.50 mm
Kábelcsavarzat	M 20	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Külső menet	M 20	Belső átmérő D2	7.00 mm
Hézag, belső méret, B	33.00 mm	Szélesség, külső méret, C	13.00 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

