

**EA-RING MS/M 32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, Egyéb, M 32, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1736510000</a>
Típus	EA-RING MS/M 32
GTIN (EAN)	4008190963613
Qty.	20 Darab

## EA-RING MS/M 32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	73 mm	Magasság (coll)	2.874 inch
Hossz	73 mm	Hossz, inch	2.874 inch
Nettó tömeg	14.6 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
------------	----------------------------

## Általános információk

Külső átmérő	42 mm	Vastagság	1.50 mm
Kábelcsavarzat	M 32	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Külső menet	M 32	Belső átmérő D2	12.20 mm
Hézag, belső méret, B	41.00 mm	Szélesség, külső méret, C	22.00 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

