

EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, Egyéb, M 40, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | 1736520000 |
| Típus | EA-RING MS/M 40 |
| GTIN (EAN) | 4008 190963637 |
| Qty. | 10 Darab |

EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|-----------------|-------------|
| Magasság | 86.5 mm | Magasság (coll) | 3.4055 inch |
| Hossz | 86.5 mm | Hossz, inch | 3.4055 inch |
| Nettó tömeg | 21 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | |
|------------|----------------------------|
| Azonosítás | Ex e II, II 2 GD, EEx d II |
|------------|----------------------------|

Általános információk

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| Külső átmérő | 54 mm | Vastagság | 1.50 mm |
| Kábelcsavarzat | M 40 | Alapanyag | Sárgaréz, nikkelezett |
| Külső menet | M 40 | Belső átmérő D2 | 13.50 mm |
| Hézag, belső méret, B | 44.50 mm | Szélesség, külső méret, C | 30.00 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002317 | ETIM 9.0 | EC002317 |
| ETIM 10.0 | EC002317 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

