

EA-RING MS/M 75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, Egyéb, M 75, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1736550000
Típus	EA-RING MS/M 75
GTIN (EAN)	4008 190963668
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2024-08-31T00:00:00+02:00

EA-RING MS/M 75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	137.5 mm	Magasság (coll)	5.4134 inch
Hossz	137.5 mm	Hossz, inch	5.4134 inch
Nettó tömeg	42.7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
------------	----------------------------

Általános információk

Külső átmérő	89 mm	Vastagság	1.50 mm
Kábelcsavarzat	M 75	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Külső menet	M 75	Belső átmérő D2	13.50 mm
Hézag, belső méret, B	73.00 mm	Szélesség, külső méret, C	40.00 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

