

SKMU M16 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 16, 5 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| Rendelési szám | 1736920000 |
| Típus | SKMU M16 K SW |
| GTIN (EAN) | 4008 190956394 |
| Qty. | 100 Darab |

SKMU M16 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------------|
| Magasság | 5 mm | Magasság (coll) | 0.1968 inch |
| Nettó tömeg | 1.2 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Szilikon | Nem | Külső átmérő | 25.41 mm |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Menetemelkedés | 1.5 mm |
| Halogén | Nem | AF 1. méret | 22 mm |
| Vastagság | 5.00 mm | Kábelcsavarzat | M 16 |
| Alapanyag | Poliamid 6 (PA6 - GF30) | Külső menet | M 16 |
| Belső menet | M 16 | Menet hossza | 5 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

