

**SKMU M40 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 40, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1737030000</a>
Típus	SKMU M40 MS
GTIN (EAN)	4008 190956509
Qty.	50 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	4.92 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet
-------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Általános információk

Külső átmérő	50.8 mm	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	46 mm
Vastagság	5.00 mm	Kábelcsavarzat	M 40
Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett	Külső menet	M 40
Belső menet	M 40	Menet hossza	5 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

