

SKMU M63 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 63, 6 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1737050000
Típus	SKMU M63 MS
GTIN (EAN)	4008190956523
Qty.	25 Darab

SKMU M63 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	10.2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Általános információk

Külső átmérő	80.85 mm	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	70 mm
Vastagság	6.00 mm	Kábelcsavarzat	M 63
Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett	Külső menet	M 63
Belső menet	M 63	Menet hossza	6 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Drawings

