

SKMU M75 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 75, 7 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1737060000
Típus	SKMU M75 MS
GTIN (EAN)	4008190956530
Qty.	5 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00

SKMU M75 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	7 mm	Magasság (coll)	0.2756 inch
Nettó tömeg	68.4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Általános információk

Külső átmérő	98.18 mm	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	80 mm
Vastagság	7.00 mm	Kábelcsavarzat	M 75
Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett	Külső menet	M 75
Belső menet	M 75	Menet hossza	7 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

