Adatlap

ADAP EX M32-3/4NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

Általános rendelési adatok

Változat	ADAP (adapter, bővítő és szűkítő), Adapter, egyenes, M 32 ,3/4" NPT, IP54, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1738620000
Típus	ADAP EX M32-3/4NPT
GTIN (EAN)	4008190958367
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2023-07-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	ADAP M32-NPT3/4-W

Adatlap

ADAP EX M32-3/4NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	60 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEx)	IECEx SIR 07.0010X	Tanúsító intézet	ATEX, IECEX

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	18 mm	Kábel külső átmérője, min.	1 mm
Védelmi osztály, GWDR	IP54	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	halogénmentes
AF 1. méret	38 mm	Védelmi osztály	IP54
Kábelcsavarzat	NPT	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Külső menet	M 32	Belső menet	3/4" NPT
Menet hossza	16 mm	Megjegyzés: védettségi osztály	Magasabb IP-védettséghez kérjük, kövesse a kezelési útmutatót.

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP EX M32-3/4NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M32 MS	Változat
Rendelési szám	1737020000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 32, 4 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190956493	
Qty.	100 ST	

Nylon lapos tömítés – GWDR



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M32-W	Változat
Rendelési szám	1185630000	zárt állapotban, M 32, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078329	
Qty.	160 ST	