

## SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Symbol Pack egy perforált lapokon előnyomtatott elektromos szimbólumokat tartalmazó csomag. Az elektromos rendszerek helyszíni feliratozásához használható átfogó megoldás; rendkívül jól ellenáll az alkil-alkoholoknak és benzéneknek.

## Általános rendelési adatok

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 50 x 50 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1741100000</a>
Típus	SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190964320
Qty.	1 Darab

## SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1.9685 inch
Szélesség	50 mm	Szélesség (coll)	1.9685 inch
Nettó tömeg	31 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Laponkénti jelölőszám	4	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	50 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-45 °C	
Szín	sárga	
Alapanyag	akrilbevonatú szövet	
Nyomatás színe	fekete	
Nyomatott karakterek	Vegyes karakterek	
Number of markers per packaging unit	40	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etiketttlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	4
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 4 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C	
Impresszum	Villám háromszögben	

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		