


KLBUE CO 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

Általános rendelési adatok

Változat	Húzókegyel, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz, Acél
Rendelési szám	1749161001
Típus	KLBUE CO 4
GTIN (EAN)	4032248064458
Qty.	10 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	56 mm	Mélység (coll)	2.2047 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1.2598 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0.9842 inch
Rögzítési méret - szélesség	31 mm	Nettó tömeg	53.25 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.210 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Szín	ezüst
UL 94 éghetőségi osztály	None		

Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz	Véglap szükséges	Nem
Tartósín	Gyűjtősín		

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Gyűjtősín
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

Méretek

Raszter mm-ben (P)	25.00 mm
--------------------	----------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	28 mm ²
-------------------------	--------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csupaszolási hossz	25 mm	Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozás
Csatlakozások száma	1	Kábelátmérő, max.	28 mm
Kábelátmérő, min.	15 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	28 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	15 mm ²		

KLBUE CO 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Általános**

Telepítési útmutató	Gyűjtősín	Tartósín	Gyűjtősín
---------------------	-----------	----------	-----------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Gyűjtősínek



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

Általános rendelési adatok

Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	0348900000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190024802	
Qty.	25 M	

Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Típus	WSH 1	Változat
Rendelési szám	1068700000	Tartozékok, Síntartó, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 4 MT	Változat
Rendelési szám	1079900000	Tartozékok, Síntartó, fém
GTIN (EAN)	4008190379254	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 5	Változat
Rendelési szám	1080100000	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 6	Változat
Rendelési szám	1080200000	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qty.	10 ST	

KLBUE CO 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories**

Típus	WSH 18 MT	Változat
Rendelési szám	1083100000	Tartozékok, Síntartó, fém
GTIN (EAN)	4008190053246	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 19 MT	Változat
Rendelési szám	1083200000	Tartozékok, Síntartó, fém
GTIN (EAN)	4008190059538	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 3/H/N	Változat
Rendelési szám	1715970000	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qty.	10 ST	
Típus	SMSE WSH U1 MT	Változat
Rendelési szám	1083900000	Tartozékok, Gyűjtősín, Acél horganyzott
GTIN (EAN)	4008190065515	
Qty.	10 ST	