

THM WO 25/140 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | THM, Vezeték és kábeljelölők, 8.3 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, sárga |
| Rendelési szám | 1751561687 |
| Típus | THM WO 25/140 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248001057 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.03 mm | Mélység (coll) | 0.001 inch |
| Magasság | 25 mm | Magasság (coll) | 0.9842 inch |
| Szélesség | 140 mm | Szélesség (coll) | 5.5118 inch |
| Nettó tömeg | 638 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok


| | | | |
|---|--|------------------|--|
| Ragasztóanyag | Poliakrilát ragasztó | | |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 | | |
| Nyomatás típusa | üres | | |
| Változat | Öntapadós | | |
| Szélesség | 140 mm | | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | | |
| Szín | sárga | | |
| Halogén | Nem | | |
| Alapanyag | Poliészter fólia | | |
| Nyomatott karakterek | nélkül | | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Etikett-tekerics | |
| Címkemező mérete | 26 x 25 mm | | |
| kompatibilis nyomtató | | | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Label reel = Conductor and cable markers | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C | | |
| Szám tekercsenként | 1050 | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén | Nem | Vezeték-keresztmetszet, max. | 500 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.75 mm ² | Vezeték külső átmérő, max. | 36.4 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 8.3 mm | Vezeték külső átm. | 8.3 - 36.4 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.75 - 500 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat | |
| Rendelési szám | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Qty. | 1 ST | | |