

THM MT30X 32/9 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különböző színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | THM, Készülékjelölők, 9 x 32 mm, fehér |
| Rendelési szám | 1751771044 |
| Típus | THM MT30X 32/9 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248001484 |
| Qty. | 1 Darab |

THM MT30X 32/9 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.08 mm | Mélység (coll) | 0.0031 inch |
| Magasság | 9 mm | Magasság (coll) | 0.3543 inch |
| Szélesség | 32 mm | Szélesség (coll) | 1.2598 inch |
| Nettó tömeg | 340 g | | |

Hőmérséklet

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|---|--|-----------------|
| Ragasztóanyag | Akril ragasztó | |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9 | |
| Nyomatás módja | Hőnyomtató | |
| Változat | Öntapadós, halogénmentes | |
| Szélesség | 32 mm | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | |
| Szín | fehér | |
| Halogén | Nem | |
| Alapanyag | Poliészter | |
| Nyomatott karakterek | nélkül | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Étikett-tekercs |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | |
| kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Label reel = Device markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C | |
| Szám tekercsenként | 10000 | |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--------------|--|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat | |
| Rendelési szám | 2005070000 | Festékszalag | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Qty. | 1 ST | | |