

THM MT30X 101/48 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különböző színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Készülékjelölők, 48 x 101 mm, fehér
Rendelési szám	1751821044
Típus	THM MT30X 101/48 WS
GTIN (EAN)	4032248001675
Qty.	1 Darab

THM MT30X 101/48 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	48 mm	Magasság (coll)	1.8898 inch
Szélesség	101 mm	Szélesség (coll)	3.9764 inch
Nettó tömeg	406.9 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Nyomtatás módja	Hőnyomtató	
Változat	Öntapadós, halogénmentes	
Szélesség	101 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliészter	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Étikett-tekerics
UL 969 tanúsítvány	Igen	
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	
Szám tekercsenként	500	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		