

**KLBUE CO 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Húzókegyel, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz, Acél
Rendelési szám	<a href="#">1752131001</a>
Típus	KLBUE CO 2
GTIN (EAN)	4032248064434
Qty.	10 Darab

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	41.6 mm	Mélység (coll)	1.6378 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	21.1 mm	Szélesség (coll)	0.8307 inch
Rögzítési méret - szélesség	20 mm	Nettó tömeg	18.7 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.086 kg CO2 eq.	

## Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Szín	ezüst
UL 94 éghetőségi osztály	None		

## Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz	Véglap szükséges	Nem
Tartósín	Gyűjtősín		

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Gyűjtősín
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

## Méretek

Raszter mm-ben (P)	18.00 mm
--------------------	----------

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	10 mm <sup>2</sup>
-------------------------	--------------------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csupaszolási hossz	18 mm	Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozás
Csatlakozások száma	1	Kábelátmérő, max.	15 mm
Kábelátmérő, min.	4 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	15 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	4 mm <sup>2</sup>		

**Technical data****Általános**

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Gyűjtősín	Tartósín	Gyűjtősín
---------------------	----------------------------------	----------	-----------

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE CO 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Gyűjtősínek




Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0348900000</a>	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190024802	
Qty.	25 M	

## Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

## Általános rendelési adatok

Típus	WSH 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1068700000</a>	Tartozékok, Síntartó, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 4 MT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1079900000</a>	Tartozékok, Síntartó, fém
GTIN (EAN)	4008190379254	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1080100000</a>	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1080200000</a>	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qty.	10 ST	

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	WSH 18 MT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1083100000</a>	Tartozékok, Síntartó, fém
GTIN (EAN)	4008190053246	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 19 MT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1083200000</a>	Tartozékok, Síntartó, fém
GTIN (EAN)	4008190059538	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 3/H/N	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1715970000</a>	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qty.	10 ST	
Típus	SMSE WSH U1 MT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1083900000</a>	Tartozékok, Gyűjtősín, Acél horganyzott
GTIN (EAN)	4008190065515	
Qty.	10 ST	