

**KLBUE 3-8 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Húzókegyel, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz, Acél
Rendelési szám	<a href="#">1752681001</a>
Típus	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
Qty.	10 Darab

## KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1.0236 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Rögzítési méret - szélesség	13.5 mm	Nettó tömeg	14.34 g

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.066 kg CO2 eq.	

## Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	None		

## Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz	Véglap szükséges	Nem
Tartósín	TS 27		

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Gyűjtősín
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen		

## Méretek

Raszter mm-ben (P)	14.00 mm		
--------------------	----------	--	--

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	8 mm <sup>2</sup>		
-------------------------	-------------------	--	--

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csupaszolási hossz	18.5 mm	Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozás
Csatlakozások száma	1	Kábelátmérő, max.	8 mm
Kábelátmérő, min.	3 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	8 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	3 mm <sup>2</sup>		

**Műszaki adatok****Általános**

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Gyűjtősín	Tartósín	TS 27
---------------------	----------------------------------	----------	-------

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## Tartozékok

## Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1802690000</a>	Kalapsín, Kapocssínek, Acél, galvanizált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 27 mm, Mélység: 12.5 mm
GTIN (EAN)	4032248257201	
Qty.	10 M	