

## KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

## Általános rendelési adatok

Változat	Húzókegyel, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz, Acél
Rendelési szám	<a href="#">1752691001</a>
Típus	KLBUE 4-13.5 CPF
GTIN (EAN)	4032248044429
Qty.	10 Darab

## KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	31.5 mm	Mélység (coll)	1.2402 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0.8661 inch
Szélesség	20.5 mm	Szélesség (coll)	0.8071 inch
Rögzítési méret - szélesség	19 mm	Nettó tömeg	23.1 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.107 kg CO2 eq.

## Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	None		

## Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz	Véglap szükséges	Nem
Tartósín	TS 27		

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen		

## Méretek

Raszter mm-ben (P)	20.00 mm
--------------------	----------

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	10 mm <sup>2</sup>
-------------------------	--------------------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csupaszolási hossz	22 mm	Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozás
Csatlakozások száma	1	Kábelátmérő, max.	13.5 mm
Kábelátmérő, min.	4 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	13.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	4 mm <sup>2</sup>		

**Műszaki adatok****Általános**

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Tartósín	TS 27
---------------------	--------------------	----------	-------

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

## Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1802690000</a>	Kalapsín, Kapocssínek, Acél, galvanizált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 27 mm, Mélység: 12.5 mm
GTIN (EAN)	4032248257201	
Qty.	10 M	