


**WTL 4/STB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Mérő transzformátor leválasztó sorkapocs,<br>Csavaros csatlakozás, 400, 32, 2 |
| Rendelési szám | <a href="#">1754970000</a>                                                    |
| Típus          | WTL 4/STB                                                                     |
| GTIN (EAN)     | 4032248054534                                                                 |
| Qty.           | 50 Darab                                                                      |

## WTL 4/STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693                      |

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 39.9 mm     | Mélység (coll) | 1.5709 inch |
| Mélység DIN sínrel együtt | 40.7 mm     | Magasság       | 61.3 mm     |
| Magasság (coll)           | 2.4134 inch | Szélesség      | 6.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.2402 inch | Nettó tömeg    | 13.2 g      |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbész |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                                    |                                                                                                                |                               |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás, Távtartó, Csatlakozóhévelyek, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen  |
| Potenciálok száma                  | 1                                                                                                              | Szintek száma                 | 1     |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2                                                                                                              | Potenciálok száma szintenként | 1     |
| PE-csatlakozás                     | Nem                                                                                                            | Tartósín                      | TS 35 |
| N funkció                          | Nem                                                                                                            | PE működés                    | Nem   |
| PEN funkció                        | Nem                                                                                                            |                               |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                         |                |
|------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG | Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1057876 |
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | B áram nagyság (CSA)    | 28 A           |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | D áram nagyság (CSA)    | 10 A           |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                         |                |

## WTL 4/STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |      |                       |                |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem  | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## Névleges adatok

|                          |                   |                                              |        |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Névleges keresztmetszet  | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség                          | 400 V  |
| Névleges DC feszültség   | 400 V             | Névleges áram                                | 32 A   |
| Áram maximum vezetékknál | 41 A              | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ   |
| Névleges lökőfeszültség  | 6 kV              | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.02 W |
| Szennyezés súlyossága    | 3                 |                                              |        |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--------------------------------------------|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A3                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                      | AWG 10               |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | oldalt               | Meghúzási nyomaték, max.                                                                                                           | 0.7 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.                                                                                                                 | 0.4 Nm               | Csupaszolási hossz                                                                                                                 | 10 mm                |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                       | Csavaros csatlakozás | Csatlakozások száma                                                                                                                | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                          | 6 mm <sup>2</sup>    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                    | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Biztosítócsavar                                                                                                                          | M 2.5                | Kés mérete                                                                                                                         | 0,6 x 3,5 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 26               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.13 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.13 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0.13 mm <sup>2</sup> | Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval                                                                                     | 1                    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                                  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                            | 0.13 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|                                              |        |                           |        |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (UR)                    | 300 V  | B áram nagyság (UR)       | 28 A   |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (UR)  | 10 AWG | D áram nagyság (UR)       | 10 A   |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (UR)  | 26 AWG | Tanúsítvány száma (UR)    | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (UR) | 26 AWG | D feszültség nagyság (UR) | 300 V  |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, max. (UR) | 10 AWG |                           |        |


**Technical data****Általános**

|                                                  |        |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 10 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 26 |
| Tartósín                                         | TS 35  |                                                  |        |

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## Drawings



## Accessories

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WQV 4/2                    | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1051960000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190026486              | Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:  |
| Qty.           | 50 ST                      | 10.6 mm                                                              |
| Típus          | WQV 4/3                    | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1054560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190168971              | Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:  |
| Qty.           | 50 ST                      | 7.6 mm                                                               |
| Típus          | WQV 4/4                    | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1054660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190095758              | Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:  |
| Qty.           | 50 ST                      | 7.6 mm                                                               |
| Típus          | WQV 4/5                    | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1057860000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190067380              | Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:  |
| Qty.           | 10 ST                      | 7.6 mm                                                               |
| Típus          | WQV 4/6                    | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1057160000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190172008              | Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:  |
| Qty.           | 10 ST                      | 7.6 mm                                                               |
| Típus          | WQV 4/7                    | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1057260000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190092139              | Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:  |
| Qty.           | 10 ST                      | 7.6 mm                                                               |
| Típus          | WQV 4/10                   | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1052060000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190054687              | Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty.           | 20 ST                      | 7.6 mm                                                               |

## WTL 4/STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Típus          | ZAP/TW 1                   | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608740000</a> | Z-sorozat, Tartozékok, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190190859              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |
| Típus          | ZAP/TW 1 BL                | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608750000</a> | Z-sorozat, Tartozékok, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190190866              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |
| Típus          | ZAP/TW 1 GN                | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1683680000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel             |
| GTIN (EAN)     | 4008190476489              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |
| Típus          | ZAP/TW 1 GR                | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1683710000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel             |
| GTIN (EAN)     | 4008190476793              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |
| Típus          | ZAP/TW 1 RT                | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1683660000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel             |
| GTIN (EAN)     | 4008190483111              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |
| Típus          | ZAP/TW 1 OR                | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608760000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel             |
| GTIN (EAN)     | 4008190190873              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |
| Típus          | ZAP/TW 1 SW                | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1683730000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel             |
| GTIN (EAN)     | 4008190476885              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |

## WTL 4/STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tartozék



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása  
Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható  
mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak  
az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez  
szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | QVS 2/4 SAKT4              | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1319260000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, narancssárga, 32 A, |
| GTIN (EAN)     | 4008190136512              | Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty.           | 20 ST                      | 11 mm                                                                |

## Keresztösszekötők




A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik.  
A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VH 16.1/5/3.4              | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">0309700000</a> | Csatlakozóhévely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 5 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4008190037024              | Magasság: 5 mm, Mélység: 16.1 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                   |

## Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhévelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## WTL 4/STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BFSC M3X22 SAKT4           | Változat                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1319900000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Műanyag, Mélység: 4.8 mm, Szélesség: 4.8 mm, Magasság: 22 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190029326              |                                                                                               |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                               |

## Tesztadapter és tesztaljakatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | PS 2.3 RT                  | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">0180400000</a> | Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN)     | 4008190060121              |                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                     |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájliját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Változat                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              |                                                                                  |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                                                  |

## WTL 4/STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609900000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203467              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                           |

## Jelölőtartó




A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## WTL 4/STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |                                                         |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                         |

## Accessories

## WS 12/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6 MM WS              | Változat                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2007200000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391886              |                                                     |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                     |