

SFC 2/12 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A SlimFix Clip két előnyt egyesít: egyedülálló zárómechanizmusának köszönhetően a zárt jelölő a nyitotthoz hasonlóan, egyszerűen szerelhető. A kengyelmechanizmus gyors és kényelmes szerelést biztosít, a vezeték beszerelése után is. A SlimFix Clip max. 5mm külső átmérőjű vezetékekhez alkalmas. A nagy – max. 30 mm – jelölőfelület hosszú karakterláncokat enged meg. Halogénmentes anyagból készülnek és a V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V2 éghetőségi osztály
- Gyors, szerszámmentes szerelés
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
- 12 mm, 21 mm és 30 mm magasságban kaphatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 5 mm, 12 x 5.8 mm, sárga
Rendelési szám	1758320004
Típus	SFC 2/12 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248019458
Qty.	120 Darab

SFC 2/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	7.6 mm	Mélység (coll)	0.2992 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0.4724 inch
Szélesség	5.8 mm	Szélesség (coll)	0.2283 inch
Nettó tömeg	0.68 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.005 kg CO2 eq.	

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4		
Nyomatás típusa	üres		
Szélesség	5.8 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	sárga		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliamid 66		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard	
Címkemező mérete	12 x 5.8 mm		
Javasolt iparágak	Berendezés		
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	3 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3 mm	Vezeték külső átm.	3 - 5 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	3 - 4 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Drawings

