

HDC CM 3 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A modul HE sajtolható érintkezőkkel van szerelve. A sajtolható érintkező rendelkezik egy rozsdamentes acélrugóval. Ez egy biztonságosan bepattintható érintkezést biztosít a modullal.

Egy testre szabott kiszerelő szerszám áll rendelkezésre az érintkezők eltávolításához.

A tápmodulok az integrált modul-eltávolító segédeszközzel, vagy anélkül rendelhetők. Egy kiszerelő szerszám kapható azokhoz a modulokhoz, amelyeknek nincs integrált modul-eltávolító segédeszközük.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	1758370000
Típus	HDC CM 3 FC
GTIN (EAN)	4032248019595
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	40.4 mm	Magasság (coll)	1.5905 inch
Szélesség	11.4 mm	Szélesség (coll)	0.4488 inch
Nettó tömeg	7.57 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	bézs
--------------------------	-----	------	------

Méret

Szélesség	11.4 mm	Alap teljes hossza	34 mm
Aljzat magassága	40.4 mm		

Általános adatok

Pólusszám	3	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Térfogati ellenállás	≤1 mΩ
Szín	bézs	Szigetelési ellenállás	1012 Ω
Típus	Hüvely	Tűlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű
Sorozat	ConCept modul	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	690 V
Névleges lököfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	40 A
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	------------------------------------

Változat

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 7	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Térfogati ellenállás	≤1 mΩ

HDC CM 3 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok**

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²	Alapanyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		



HDC CM 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Modulkiszerező szerszám



A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-DW-MOD	Változat
Rendelési szám	1688200000	Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4008190857189	
Qty.	1 ST	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Típus	CTX CM 1.6/2.5	Változat
Rendelési szám	9018490000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm², 4mm², W-krimp
GTIN (EAN)	4008190884598	
Qty.	1 ST	
Típus	CTX CM 3.6	Változat
Rendelési szám	9018480000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 4mm², 10mm², W-krimp
GTIN (EAN)	4008190884581	
Qty.	1 ST	

HDC CM 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érintkező kiserelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	REMOVAL TOOL CM 3	Változat
Rendelési szám	1866710000	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4032248437030	
Qty.	1 ST	

Krimpelhető érintkezők, CM3



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-C-M3-BM1.5AG	Változat
Rendelési szám	1698130000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190885045	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-M3-BM2.5AG	Változat
Rendelési szám	1698150000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190885069	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-M3-BM4.0AG	Változat
Rendelési szám	1682270000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190474003	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-M3-BM6.0AG	Változat
Rendelési szám	1682290000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190474027	
Qty.	100 ST	

HDC CM 3 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	HDC-C-M3-BM10.0AG	Változat
Rendelési szám	1682310000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 10, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190474041	
Qty.	100 ST	