

HDC-CR6-2S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A masszív CR6 modulkeretek polikarbonátból vagy cink-présöntvényből lehetnek.

A keretek úgy vannak kialakítva, hogy két különálló vagy egy dupla kivitelű modul szerelhető be. A CR6 keretek úgy vannak kialakítva, hogy illeszkedjenek a 3-as méretű házakhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept keret
Rendelési szám	1758440000
Típus	HDC-CR6-2S GR
GTIN (EAN)	4032248019663
Qty.	5 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	51 mm	Mélység (coll)	2.0079 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	34 mm	Szélesség (coll)	1.3386 inch
Nettó tömeg	32.94 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	bézs
--------------------------	-----	------	------

Méret

Szélesség	34 mm	Alap teljes hossza	51 mm
Dugó magassága	35 mm		

Általános adatok

Pólusszám	1	Meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Telepítési szerkezeti méret	3	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szín	bézs	PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	1.5 Nm
Típus	Érintkező	PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	1.2 Nm
Alapanyag	Polikarbonát	Sorozat	ConCept keret
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen
BG	3		

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	1.5 Nm
PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	1.2 Nm		

HDC-CR6-2S GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Változat**

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Telepítési szerkezeti méret	3
Alapanyag	Polikarbonát	BG	3

Besorolások

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CR6-2S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Modulkiszerező szerszám



A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-DW-M0D	Változat
Rendelési szám	1688200000	Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4008190857189	
Qty.	1 ST	

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	9008390000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056354	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	9008330000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIS 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	9008400000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056361	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	9008340000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056293	
Qty.	1 ST	

HDC-CR6-2S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



VDE szigetelt csillagfejű csavarhúzó, típus: Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, kimenet ISO 8764-PZ szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK PZ1	Változat
Rendelési szám	9008900000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266685	
Qty.	1 ST	
Típus	SDK PZ1	Változat
Rendelési szám	9008530000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056521	
Qty.	1 ST	