


LM MT300 40/6 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelöltollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 6 x 40 mm, fehér
Rendelési szám	1760461044
Típus	LM MT300 40/6 WS
GTIN (EAN)	4032248032167
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-05-14T00:00:00+02:00

LM MT300 40/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0.2362 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1.5748 inch
Nettó tömeg	10.03 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...150 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9		
Laponkénti jelölőszám	176		
Nyomatás módja	Lézernyomatás		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	40 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	HB		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	fehér		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Number of markers per packaging unit	1760		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etiketttlap	
	Number of combinations per packaging unit	10	
	Jelölők száma kombinációként	176	
UL 969 tanúsítvány	Igen		
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 176 Device markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

Készülékjelölők

Halogén Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

