



A CLI M azonosító jelölők a CLI MH tartócsíkokba csúsztathatók és kábelkötőkkel rögzíthetők. A rendszer különösen alkalmas nagy vezeték- és kábelkeresztmetszetekhez. Előnyök:

- Kombinált jelölő kábelek és csövek jelöléséhez
- Egy méret valamennyi 16 mm² feletti mérethez
- Korlátlan kombinációs lehetőségek
- Zárt, tartósan rögzített jelölések
- Rendkívül jó olvashatóság

Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 10 - 317 mm, 33 x 6 mm, Áttetsző
Rendelési szám	1763270000
Típus	CLI TM 10-33
GTIN (EAN)	4032248050239
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0.1968 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1.2992 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	0.2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...60 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	
Szélesség	6 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	
Szín	Áttetsző	
Halogén	Igen	
Alapanyag	PVC	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés	
Jelölők száma kombinációként	1 Component part = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...60 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	317 mm
Vezeték külső átmérő, min.	10 mm	Vezeték külső átm.	10 - 317 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Tartozékok

CLI F 1-20



A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetőektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. A termékek között található kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsonkok és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni. Nyitott és zárt jelölők, nyomtatott és egyedi feliratozásra alkalmas üres jelölők is kaphatók. A Weidmüller halogénmentes és kis károsanyag-kibocsátású vezetékjelölői megfelelnek az európai szabványoknak, valamint az ismert üzemi gyártók belső szabványainak. Vezeték- és kábeljelölők - a rendszerek a következő célokra kaphatók:

- Felcsíptethető előnyomtatott jelölők az egyedi feliratozási követelményekhez
- Karakteres feliratozás szabványos karakterkészlettel
- Egyedi és előnyomtatott karakterek kombinálása karakterkóddá
- Felhasználói jelölés SMark lézernyomtatóval, PrintJettel, MCP Plus plotterrel, MC-Mobiloval, lézernyomtatóval (DIN A4 formátum), hőnyomtatóval vagy STI tollal

A Weidmüllernél széles mintaválaszték található a vezetékjelölő mintacsomagban, rendelési szám 1640420000.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI F 1-20 WS/GE	Változat
Rendelési szám	1600740000	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 10 - 317 mm, 20 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190118402	
Qty.	10 ST	