


**WTR 2.5/SI LD 36V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

A biztosítékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik a védelmi és funkcionális elemek közvetlen integrálását a sorkapocslécbe. A biztosítékos sorkapcsok beépített biztosítéktartókkal rendelkeznek, amelyek megbízható védelmet nyújtanak az elektromos kapcsolások túlterhelése ellen – ideálisak vezérlő- és elosztóléc rendszerként. A sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik elektronikus alkatrészek, például diódák, ellenállások vagy LED-ek közvetlen beépítését a huzalozásba. Ez lehetővé teszi a helytakarékos és áttekinthető kapcsolási funkciók, valamint jelsztévválasztás megvalósítását. Mindkét sorkapocsblokk típus magasabb szintű biztonságot, egyszerű karbantartást és kompakt, funkcióorientált szerelést biztosít.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 2.5 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 36 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35 |
| Rendelési szám | <a href="#">1763950000</a>                                                                                                                 |
| Típus          | WTR 2.5/SI LD 36V                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)     | 4032248107742                                                                                                                              |
| Qty.           | 25 Darab                                                                                                                                   |

## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693                      |

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 97 mm   | Mélység (coll)   | 3.8189 inch |
| Magasság    | 60 mm   | Magasság (coll)  | 2.3622 inch |
| Szélesség   | 5.1 mm  | Szélesség (coll) | 0.2008 inch |
| Nettó tömeg | 15.12 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel          |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7cl                           |
| REACH SVHC                               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbész |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                                    |                                                                                                                  |                               |      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás, Biztosítás leválasztó, LED-del, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1                                                                                                                | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2                                                                                                                | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkött szintek belül          | Nem                                                                                                              | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Tartósín                           | TS 35                                                                                                            | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Nem                                                                                                              | PEN funkció                   | Nem  |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                         |                |
|------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG | Tanúsítvány száma (CSA) | 154685-1152890 |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                         |                |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |      |                       |                |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem  | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Névleges adatok

|                                                          |                     |                                              |         |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------|
| Névleges keresztmetszet                                  | 2.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség                          | 36 V    |
| Névleges feszültség a szomszédos kapcsolókra vonatkozóan | 400 V               | Névleges DC feszültség                       | 36 V    |
| Névleges áram                                            | 6.3 A               | Áram maximum vezetékknál                     | 6.3 A   |
| Szabványok                                               | IEC 60947-7-3       | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség                                  | 6 kV                | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W  |
| Szennyezés súlyossága                                    | 3                   |                                              |         |

## Rögzíthető vezeték (kiegészítő csatlakozás)

|                                                                                             |                     |                                            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|

## Rögzíthető vezeték (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                               | A3                   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                         | AWG 12               |
| Csatlakozási irány                                                                                                                    | oldalt               |
| Meghúzási nyomaték, max.                                                                                                              | 0.8 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.                                                                                                              | 0.4 Nm               |
| Csupaszolási hossz                                                                                                                    | 10 mm                |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                  | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                    | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma                                                                                                                   | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                       | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                       | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Biztosítócsavar                                                                                                                       | M 2.5                |
| Kés mérete                                                                                                                            | 0,6 x 3,5 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                         | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérok DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.       | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérok DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                           | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                            | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                               | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                               | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                             | 0.05 mm <sup>2</sup> |

## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                                         |                                    |                      |                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval                          | 1                                  |                      |                           |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                           |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.05 mm <sup>2</sup>               |                      |                           |                      |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)                               | 0.05 mm <sup>2</sup>               |                      |                           |                      |
| Rögzíthető vezeték                                                      | Csatlakozási specifikáció          | Csavaros csatlakozás |                           |                      |
|                                                                         | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | tömör, H05(07) V-U        |                      |
|                                                                         |                                    | min.                 | 0.5 mm <sup>2</sup>       |                      |
|                                                                         |                                    | max.                 | 4 mm <sup>2</sup>         |                      |
|                                                                         |                                    | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>       |                      |
|                                                                         | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | min.                      | 10 mm                |
|                                                                         |                                    |                      | max.                      | 10 mm                |
|                                                                         |                                    |                      | névleges                  | 10 mm                |
|                                                                         |                                    | Meghúzási nyomaték   | min.                      | 0.4 Nm               |
|                                                                         |                                    |                      | max.                      | 0.8 Nm               |
|                                                                         |                                    |                      | Csatlakozási specifikáció | Csavaros csatlakozás |
|                                                                         | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | sodrott, H07V-R           |                      |
|                                                                         |                                    | min.                 | 1.5 mm <sup>2</sup>       |                      |
|                                                                         |                                    | max.                 | 4 mm <sup>2</sup>         |                      |
|                                                                         |                                    | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>       |                      |
|                                                                         | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | min.                      | 10 mm                |
|                                                                         |                                    |                      | max.                      | 10 mm                |
|                                                                         |                                    |                      | névleges                  | 10 mm                |
|                                                                         |                                    | Meghúzási nyomaték   | min.                      | 0.4 Nm               |
|                                                                         |                                    |                      | max.                      | 0.8 Nm               |
|                                                                         |                                    |                      | Csatlakozási specifikáció | Csavaros csatlakozás |
|                                                                         | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | flexibilis, H05(07) V-K   |                      |
|                                                                         |                                    | min.                 | 0.5 mm <sup>2</sup>       |                      |
|                                                                         |                                    | max.                 | 4 mm <sup>2</sup>         |                      |
|                                                                         |                                    | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>       |                      |
|                                                                         | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | min.                      | 10 mm                |
|                                                                         |                                    |                      | max.                      | 10 mm                |
| névleges                                                                |                                    |                      | 10 mm                     |                      |
| Meghúzási nyomaték                                                      |                                    | min.                 | 0.4 Nm                    |                      |
|                                                                         |                                    | max.                 | 0.8 Nm                    |                      |

## UL névleges adatok

|                                             |        |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 12 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 22 AWG |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 12 AWG |                                             |        |

## Általános

|                                               |               |                                               |        |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-3 | Tartósín                                      | TS 35  |

## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**WTR 2.5/SI LD 36V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Drawings



## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WAP 2.5-10                 | Változat                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1050000000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem |
| GTIN (EAN)     | 4008190103149              |                                                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                      |
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Változat                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1050100000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid     |
| GTIN (EAN)     | 4008190079901              |                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                      |

## Biztosítás



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeiként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Típus          | G 20/0.25A/F               | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">0430500000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190153991              |                                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                          |
| Típus          | G 20/0.50A/F               | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">0430600000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190046835              |                                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                          |
| Típus          | G 20/1.00A/F               | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">0430700000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190093877              |                                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                          |

## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus          | G 20/2.00A/F               | Változat                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">0430900000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190123567              |                                                       |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                       |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008330000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056286              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |

## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/5 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609860000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203481              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                           |

## Árnyékolásrögzítő nyereg



KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | LS 2.8 WDU2.5-10           | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1056400000</a> | W-sorozat, Árnyékolt gyűjtősín |
| GTIN (EAN)     | 4008190036454              |                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WS 12/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/5 MM WS              | Változat                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2007190000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392036              |                                                     |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                     |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus          | ZST 1                      | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1269070000</a> | Tartozékok, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN)     | 4050118094091              |                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                           |

## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/10                | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118447989              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 BL             | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527880000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448573              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 RD             | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108910000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118486018              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/2                 | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448467              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 BL              | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118448658              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 RD              | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108470000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448542              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/20                | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4050118447972              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 BL             | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527890000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm           |
| GTIN (EAN)     | 4050118448566              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |

## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/20 RD             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 20,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118485899              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/3                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448450              | 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118448641              | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm                    |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 3,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118448535              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm            |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/4                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448443              | 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm       |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118448634              | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm                  |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 4,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118448528              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/5                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448436              | 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118448627              | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 5,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118448511              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |

## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/50                | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118411362              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 BL             | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448559              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 RD             | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2109000000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118486001              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/6                 | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118448429              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 BL              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448610              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 RD              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2108720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448504              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/7                 | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118448412              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 BL              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527830000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448603              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 RD              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2108810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448498              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/8                 | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118448405              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |

## WTR 2.5/SI LD 36V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/8 BL              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448597              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 RD              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2108870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448481              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/9                 | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118447996              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 BL              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448580              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 RD              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2108900000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448474              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |