


ZAD 1/4-2 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

Változat	Z-sorozat, Fedél
Rendelési szám	1764560000
Típus	ZAD 1/4-2 GE
GTIN (EAN)	4032248066063
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	10.15 mm	Mélység (coll)	0.3996 inch
Magasság	20.4 mm	Magasság (coll)	0.8031 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	0.4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...75 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.019 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	dugaszolható	Véglap szükséges	Igen
----------	--------------	------------------	------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

Méreték

Raszter mm-ben (P)	5.10 mm
--------------------	---------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozási irány	felső	Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás
--------------------	-------	--------------------	-----------------------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		