


**ESG 8/17 SCHS MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

Változat	ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: Vevőspecifikus, dugaszolható
Rendelési szám	<a href="#">1766640000</a>
Típus	ESG 8/17 SCHS MC SDR
GTIN (EAN)	4032248065530
Qty.	40 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.8 mm	Mélység (coll)	0.0315 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0.6693 inch
Nettó tömeg	0.38 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.005 kg CO2 eq.

## Általános adatok

Nyomtatás módja	MC Laser
Változat	dugaszolható
Szélesség	17 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	Vevőspecifikus
Halogén	Nem
Alapanyag	PA 66
Nyomtatás színe	fekete
Nyomtatott karakterek	M-Print PRO fájl igényel
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
kompatibilis nyomtató	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Device markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
Alkalmazás/gyártó	SchS2 címkesín

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## Tartozékok

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

Típus	SCHS2 K	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1720600000</a>	Készülékjelölők, Tartozékok x 8 mm, PVC, Szín: fekete, Öntapadós
GTIN (EAN)	4008190362270	
Qty.	50 ST	
Típus	SCHS2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0337400000</a>	Készülékjelölők, Tartozékok, 1000 x 8 mm, PVC, Szín: fekete, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248396047	
Qty.	50 ST	