


**LM WO 25.4/95 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



Öntapadó poliészter címkék, amelyek A4-es irodai lézernyomtatóval is használhatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	LaserMark, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 22 mm, 25.4 x 95 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1768400000</a>
Típus	LM WO 25.4/95 WS
GTIN (EAN)	4032248110049
Qty.	10 Darab

## LM WO 25.4/95 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.001 inch
Magasság	25.4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	95 mm	Szélesség (coll)	3.7401 inch
Nettó tömeg	10.1 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Laponkénti jelölőszám	21	
Nyomatás típusa	üres	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	95 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliészter fólia	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Number of markers per packaging unit	210	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	21
Címkemező mérete	25.4 x 25 mm	
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 21 Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	22 mm
Vezeték külső átmérő, min.	8 mm	Szövegmező szélessége	25.4 mm
Szövegmező magassága	25 mm	Vezeték külső átm.	8 - 22 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

