


LM WO 37/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



Öntapadó poliészter címkék, amelyek A4-es irodai lézernyomtatóval is használhatók.

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Vezeték és kábeljelölők, 3.4 - 4.8 mm, 37 x 25 mm, sárga
Rendelési szám	1768430000
Típus	LM WO 37/25 GE
GTIN (EAN)	4032248110070
Qty.	10 Darab

LM WO 37/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.001 inch
Magasság	37 mm	Magasság (coll)	1.4567 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0.9842 inch
Nettó tömeg	8.98 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...150 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Laponkénti jelölőszám	55	
Nyomatás típusa	üres	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	25 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	sárga	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliészter fólia	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Number of markers per packaging unit	550	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	55
Címkemező mérete	37 x 8 mm	
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 55 Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	2.5 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	4.8 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3.4 mm	Szövegmező szélessége	35.5 mm
Szövegmező magassága	8 mm	Vezeték külső átm.	3.4 - 4.8 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	2.5 - 6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

