

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségű osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6 |
| Rendelési szám | 1772310000 |
| Típus | VG M25 - K 68 |
| GTIN (EAN) | 4032248129973 |
| Qty. | 25 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|-----------------|-------------|
| Magasság | 37 mm | Magasság (coll) | 1.4567 inch |
| Hossz | 47 mm | Hossz, inch | 1.8504 inch |
| Nettó tömeg | 22.1 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL) | E-199260 - BM 15 | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus) | E-199260 - BM 15 |
| Tanúsító intézet | DNV, UL, cULus | | |

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|
| Kábel külső átmérője, max. | 18 mm | Kábel külső átmérője, min. | 13 mm |
| Védelmi osztály, GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Meghúzási nyomaték | 3.5 Nm |
| Szilikon | Nem | UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
| Menetemelkedés | 1.5 mm | Halogén | Igen |
| Szabványok | EN/IEC 62444 | AF 1. méret | 33 mm |
| AF mérete | 33 mm | Védelmi osztály | IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Kábelcsavarzat | metrikus | Alapanyag | Poliamid 6 |
| Tömítőbetét | CR | Külső menet | M 25 |
| Menet hossza | 10 mm | Zárt anya nyomatéka, max. | 6.00 Nm |
| Rögzítőanya nyomatéka, min. | 3.00 Nm | Protection class (UL) | Type 4X |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, max. | 4.00 Nm | Csatlakozóadapter nyomatéka, min. | 3.00 Nm |
| Zárt anya nyomatéka, min. | 5.00 Nm | Rögzítőanya nyomatéka, max. | 4.00 Nm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SKMU M25 - K GR | Változat |
| Rendelési szám | 1772470000 | SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 25, 6 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4032248130214 | |
| Qty. | 100 ST | |

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | GWDR M25-NP | Változat |
| Rendelési szám | 1736250000 | GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 25, Neoprén |
| GTIN (EAN) | 4008190956042 | |
| Qty. | 100 ST | |

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | GWDR M25-PO | Változat |
| Rendelési szám | 1777950000 | GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 25, Polietilén |
| GTIN (EAN) | 4032248158218 | |
| Qty. | 50 ST | |