

## SKMU M20 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Változat	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 20, 6 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	<a href="#">1772460000</a>
Típus	SKMU M20 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130207
Qty.	100 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	2.27 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Szilikon	Nem	Külső átmérő	30.03 mm
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	26 mm
Vastagság	6.00 mm	Kábelcsavarzat	M 20
Alapanyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Külső menet	M 20
Belső menet	M 20	Menet hossza	6 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

