



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

#### Általános rendelési adatok

Változat	Bepattintható láb, RS 80, RS 90, RS 100 Kavicszűrke, Bepattintható láb RS 80/90/100-hoz, Szélesség: 17.5 mm
Rendelési szám	<a href="#">1773400000</a>
Típus	RF 180 GR 7032
GTIN (EAN)	4032248 140602
Qty.	20 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	26.6 mm	Mélység (coll)	1.0472 inch
Magasság	79.2 mm	Magasság (coll)	3.1181 inch
Szélesség	17.5 mm	Szélesség (coll)	0.689 inch
Nettó tömeg	6.15 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag	PA 66
Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	PA 66

## Általános adatok

Szín	Kavicsszürke	Védelmi osztály	IP20, IP00
Tartósín	TS 32, TS 35	Színskála (hasonló)	RAL 7032
Tokozási opció	Nem		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		