

**HDC-C-HD-B-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Száloptikai kábelek garantálják az átvitelt, ami nincs kölcsönhatásban és zavarmentes.

Az új száloptikai érintkezők most már a nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokban is használhatók. Az alakjuk megfelel a bevált hagyományos rézhuzalok csatlakoztatásához használt HD csatlakozókének. Éppen ezért beszerelhetők a HD sorozat létező csatlakozóiba, valamint alkalmasak a ConCept moduláris rendszerrel való használatra.

Még a száloptikai vezetékek és rézhuzalok összekötése is lehetséges egy közös csatlakozóban.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötívózet
Rendelési szám	<a href="#">1773640000</a>
Típus	HDC-C-HD-B-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142743
Qty.	10 Darab

## HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Átmérő	3.5 mm	Nettó tömeg	0.9 g
--------	--------	-------------	-------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	1.6 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	14 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Verzió betét	HD, HDD, HQ, MixMate
Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	1 mm <sup>2</sup>
Felületi minőség	ezüst	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Hüvely	Alapanyag	Rézötvözet
Gyártás módszerek	fordított	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1 - 1 mm <sup>2</sup>
Érintkező anyaga	Rézötvözet		

## Besorolások


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealkalattal minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vágathatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9002650000</a>	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 ST	

## ...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

## Általános rendelési adatok

Típus	PS LWL/POF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9020390000</a>	Szerszámok, Polírkorong
GTIN (EAN)	4032248300570	
Qty.	1 ST	
Típus	PB LWL/POF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9020400000</a>	Szerszámok, Polírozó lap
GTIN (EAN)	4032248300587	
Qty.	1 ST	
Típus	AM LWL/POF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9020360000</a>	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248300556	
Qty.	1 ST	
Típus	HTX-HDC/POF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9010950000</a>	Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248331543	
Qty.	1 ST	

**HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Érintkező kiserelő szerszám**

A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

**Általános rendelési adatok**

Típus	REMOVAL TOOL HD	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1866730000</a>	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám	
GTIN (EAN)	4032248437054		
Qty.	1 ST		