

THM WO 25/76 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, sárga
Rendelési szám	1774340000
Típus	THM WO 25/76 GE
GTIN (EAN)	4032248148523
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.001 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	76 mm	Szélesség (coll)	2.9921 inch
Nettó tömeg	604 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Nyomtatás típusa	üres	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	76 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	sárga	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliészter fólia	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
Címkemező mérete	15 x 25 mm	
kompatibilis nyomtató		
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 150 °C	
Szám tekercsenként	1800	


Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	19.4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	4.8 mm	Szövegmező szélessége	25 mm
Szövegmező magassága	15 mm	Vezeték külső átm.	4.8 - 19.4 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 150 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Drawings



Accessories**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 ST	