

THM WO 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 33.9 mm, fehér
Rendelési szám	1774380000
Típus	THM WO 17.8/34 WS
GTIN (EAN)	403224814856 1
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.001 inch
Magasság	17.8 mm	Magasság (coll)	0.7008 inch
Szélesség	33.9 mm	Szélesség (coll)	1.3346 inch
Nettó tömeg	388 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok


Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9		
Nyomatás típusa	üres		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	33.9 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	fehér		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliészter fólia		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Étikett-tekerics	
Címkemező mérete	13 x 17.8 mm		
UL 969 tanúsítvány	Igen		
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		
Szám tekercsenként	3000		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	6.7 mm
Vezeték külső átmérő, min.	4.4 mm	Szövegmező szélessége	13 mm
Szövegmező magassága	17.8 mm	Vezeték külső átm.	4.4 - 6.7 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 35 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		