

**THM WO 17.8/34 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Változat       | THM, Vezeték és kábeljelölők, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 33.9 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">1774380000</a>                                        |
| Típus          | THM WO 17.8/34 WS                                                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248148561                                                     |
| Qty.           | 1 Darab                                                           |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.03 mm | Mélység (coll)   | 0.001 inch  |
| Magasság    | 17.8 mm | Magasság (coll)  | 0.7008 inch |
| Szélesség   | 33.9 mm | Szélesség (coll) | 1.3346 inch |
| Nettó tömeg | 388 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                         |                                                                    |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ragasztóanyag                           | Poliakrilát ragasztó                                               |                 |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9                                                                  |                 |
| Nyomtatás típusa                        | üres                                                               |                 |
| Változat                                | Öntapadós                                                          |                 |
| Szélesség                               | 33.9 mm                                                            |                 |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                                                                |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 150 °C                                                             |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -40 °C                                                             |                 |
| Szín                                    | fehér                                                              |                 |
| Halogén                                 | Nem                                                                |                 |
| Alapanyag                               | Poliészter fólia                                                   |                 |
| Nyomtatott karakterek                   | nélkül                                                             |                 |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája                                                 | Etikett-tekercs |
| Címkemező mérete                        | 13 x 17.8 mm                                                       |                 |
| UL 969 tanúsítvány                      | Igen                                                               |                 |
| kompatibilis nyomtató                   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                 |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 Label reel = Conductor and cable markers                         |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...150 °C                                                       |                 |
| Szám tekercsenként                      | 3000                                                               |                 |


## Vezeték és kábeljelölők

|                                         |                           |                              |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén                                 | Nem                       | Vezeték-keresztmetszet, max. | 35 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 0.75 mm <sup>2</sup>      | Vezeték külső átmérő, max.   | 6.7 mm             |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 4.4 mm                    | Szövegmező szélessége        | 13 mm              |
| Szövegmező magassága                    | 17.8 mm                   | Vezeték külső átm.           | 4.4 - 6.7 mm       |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.75 - 35 mm <sup>2</sup> |                              |                    |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Drawings**



**THM WO 17.8/34 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON MM 110/360 SW       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118390049              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |