

WSMH 60MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A kép illusztráció

A WSM a komplett jelölőrendszer kábelekhöz, vezetékhez, csövekhez és komponensekhez – állandó jelölést kínál olyan környezetben, amelynek más jelölések nem tudnak ellenállni. Ez a termékcsalád feliratlemezeket, tartókat és rozsdamentes acél kábelkötegelőket tartalmaz – egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box készletként kapható.

Előnyök:

- Tartós, dombornyomott karakterek a maximális olvashatóság érdekében
- Hőnek, hidegnek, korróziónak, savaknak, vegyszereknek, tűznek stb. ellenálló
- Az egyedi és a többkarakteres jelölések is kombinálhatók egymással
- Gyors beszerelés
- Kültéri felhasználásra ideális
- Egyszerű csatlakoztatás kábelkötőkkel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, ezüst |
| Rendelési szám | 1774510000 |
| Típus | WSMH 60MM |
| GTIN (EAN) | 4032248149308 |
| Qty. | 50 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.3 mm | Mélység (coll) | 0.0118 inch |
| Magasság | 60 mm | Magasság (coll) | 2.3622 inch |
| Szélesség | 11 mm | Szélesség (coll) | 0.4331 inch |
| Nettó tömeg | 1.2 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 250 °C |
|------------------------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|------------------------------------|--|-----------|
| Nyomtatás típusa | üres | |
| Szélesség | 11 mm | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 250 °C | |
| Szín | ezüst | |
| Alapanyag | 1.4404 rozsdamentes acél | |
| Nyomtatott karakterek | nélkül | |
| Karakterek száma | 8 | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Komponens |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 250 °C | |
| Szám tekercsenként | 50 | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 500 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm ² |
| Vezeték külső átmérő, max. | 79 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 14 mm |
| Vezeték külső átm. | 14 - 79 mm | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 16 - 500 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |