

WSMH 60MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A kép illusztráció

A WSM a komplett jelölőrendszer kábelekhöz, vezetékhez, csövekhez és komponensekhez – állandó jelölést kínál olyan környezetben, amelynek más jelölések nem tudnak ellenállni. Ez a termékcsalád feliratlemezeket, tartókat és rozsdamentes acél kábelkötegelőket tartalmaz – egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box készletként kapható.

Előnyök:

- Tartós, dombornyomott karakterek a maximális olvashatóság érdekében
- Hőnek, hidegnek, korróziónak, savaknak, vegyszereknek, tűznek stb. ellenálló
- Az egyedi és a többkarakteres jelölések is kombinálhatók egymással
- Gyors beszerelés
- Kültéri felhasználásra ideális
- Egyszerű csatlakoztatás kábelkötőkkel

Általános rendelési adatok

Változat	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, ezüst
Rendelési szám	1774510000
Típus	WSMH 60MM
GTIN (EAN)	4032248149308
Qty.	50 Darab

WSMH 60MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.3 mm	Mélység (coll)	0.0118 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0.4331 inch
Nettó tömeg	1.2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány 250 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	
Szélesség	11 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	250 °C	
Szín	ezüst	
Alapanyag	1.4404 rozsdamentes acél	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Karakterek száma	8	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Jelölők száma kombinációként	1 Component part = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	250 °C	
Szám tekerccsenként	50	

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	79 mm	Vezeték külső átmérő, min.	14 mm
Vezeték külső átm.	14 - 79 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		