

VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, M 25, 10 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	1776900000
Típus	VP M25 K54
GTIN (EAN)	4032248156344
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0.1968 inch
Hossz	7 mm	Hossz, inch	0.2756 inch
Átmérő	25 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	9 mm	Nettó tömeg	4.2 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése


RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Fej átmérő	30.00 mm	Védelmi osztály, GWDR	IP65
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	Védelmi osztály	IP54
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Tömítőgyűrű átmérője	25.00 mm	Külső menet	M 25
Menet hossza	10 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9,1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M25 - K GR	Változat
Rendelési szám	1772470000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 25, 6 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130214	
Qty.	100 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M25-NP	Változat
Rendelési szám	1736250000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 25, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956042	
Qty.	100 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR M25-PO	Változat
Rendelési szám	1777950000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítógyűrű, M 25, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158218	
Qty.	50 ST	