

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, M 12, 6 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	1776930000
Típus	VP M12 K54
GTIN (EAN)	4032248156375
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Hossz	5.5 mm	Hossz, inch	0.2165 inch
Átmérő	12 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	5 mm	Nettó tömeg	0.9 g

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Fej átmérő	15.00 mm	Védelmi osztály, GWDR	IP65
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	Védelmi osztály	IP54
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Tömítőgyűrű átmérője	12.00 mm	Külső menet	M 12
Menet hossza	6 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



VP M12 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M12 - K GR	Változat
Rendelési szám	1772440000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 12, 5 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130184	
Qty.	100 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M12-NP	Változat
Rendelési szám	1913320000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 12, Neoprén
GTIN (EAN)	4032248543663	
Qty.	50 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR M12-PO	Változat
Rendelési szám	1777920000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 12, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158188	
Qty.	50 ST	