

VP M32 K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, M 32, 11 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	1776940000
Típus	VP M32 K54
GTIN (EAN)	4032248156382
Qty.	50 Darab

VP M32 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0.1968 inch
Hossz	7 mm	Hossz, inch	0.2756 inch
Átmérő	32 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	10 mm	Nettó tömeg	6.4 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése


RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Fej átmérő	37.00 mm	Védelmi osztály, GWDR	IP65
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	Védelmi osztály	IP54
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Tömítőgyűrű átmérője	32.00 mm	Külső menet	M 32
Menet hossza	11 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



VP M32 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M32 - K GR	Változat
Rendelési szám	1772480000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 32, 7 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130221	
Qty.	100 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M32-NP	Változat
Rendelési szám	1736260000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 32, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956059	
Qty.	50 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

VP M32 K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR M32-PO	Változat
Rendelési szám	1777960000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 32, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158225	
Qty.	50 ST	