

**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, M 63, 15 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	<a href="#">1776970000</a>
Típus	VP M63 K54
GTIN (EAN)	4032248156412
Qty.	5 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0.1968 inch
Hossz	8.5 mm	Hossz, inch	0.3346 inch
Átmérő	63 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	14 mm	Nettó tömeg	2.28 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Fej átmérő	69.50 mm	Védelmi osztály, GWDR	IP65
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	Védelmi osztály	IP54
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Tömítőgyűrű átmérője	63.00 mm	Külső menet	M 63
Menet hossza	15 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



## VP M63 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M63 - K GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1772510000</a>	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 63, 8 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130252	
Qty.	10 ST	

## Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M63-NP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1736290000</a>	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 63, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956080	
Qty.	10 ST	

## Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR M63-PO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1777990000</a>	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 63, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158256	
Qty.	50 ST	