

SKMU EMV M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC), Ellenanya, M 20, 3.6 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1777630000
Típus	SKMU EMV M20
GTIN (EAN)	4032248157907
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	4.7 mm	Magasság (coll)	0.185 inch
Nettó tömeg	5.8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Általános információk

Külső átmérő	26.56 mm	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	24 mm
Kábelcsavarzat	M 20	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Külső menet	M 20	Belső menet	M 20
Menet hossza	3.6 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

