

SKMU EMV M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC), Ellenanya, M 25, 3.6 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1777640000
Típus	SKMU EMV M25
GTIN (EAN)	4032248157914
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	5.2 mm	Magasság (coll)	0.2047 inch
Nettó tömeg	10.7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Általános információk

Külső átmérő	30 mm	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	30 mm
Kábelcsavarzat	M 25	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Külső menet	M 25	Belső menet	M 25
Menet hossza	3.6 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

