

**GWDR M25-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 25, Polietilén
Rendelési szám	<a href="#">1777950000</a>
Típus	GWDR M25-PO
GTIN (EAN)	4032248158218
Qty.	50 Darab

## GWDR M25-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Magasság	2 mm	Magasság (coll)	0.0787 inch
Nettó tömeg	0.32 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -30 °C...90 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Szilikon	Igen	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	29 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Vastagság	2.00 mm	Kábelcsavarzat	M 25
Alapanyag	Polietilén	Tömítőgyűrű átmérője	29.00 mm
Tömítés	PE-HD	Külső menet	M 25
Belső menet	M 25	Belső átmérő D2	25.00 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Drawings**

