

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Változat	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 63, Polietilén
Rendelési szám	<a href="#">1777990000</a>
Típus	GWDR M63-PO
GTIN (EAN)	4032248158256
Qty.	50 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	2 mm	Magasság (coll)	0.0787 inch
Nettó tömeg	1.42 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-30 °C...90 °C
-------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Szilikon	Igen	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	70 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Vastagság	2.00 mm	Kábelcsavarzat	M 63
Alapanyag	Polietilén	Tömítőgyűrű átmérője	70.00 mm
Tömítés	PE-HD	Külső menet	M 63
Belső menet	M 63	Belső átmérő D2	63.00 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

