

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acéلبól készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségű osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

| | |
|------------------------|---|
| Változat | VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, egyenes, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | 1778500000 |
| Típus | VGM40-MS54 ZE |
| GTIN (EAN) | 4032248161515 |
| Qty. | 10 Darab |
| Szállítás állapota | Kifutott |
| Utolsó rendelési dátum | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |
| Alternatív termék | VG M40-1/MS68 |

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|-----------------|-------------|
| Magasság | 41 mm | Magasság (coll) | 1.6142 inch |
| Hossz | 49 mm | Hossz, inch | 1.9291 inch |
| Nettó tömeg | 275.8 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C...80 °C |
|-------------------|----------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Általános információk

| | | | |
|---|-----------------------|---|----------------|
| Kábel külső átmérője, max. | 33 mm | Kábel külső átmérője, min. | 23 mm |
| Védelmi osztály, GWDR | IP65 | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -20 °C | Menetemelkedés | 1.5 mm |
| Halogén | Nem | Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, max. | 37 mm |
| Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, min. | 25 mm | AF 1. méret | 52 mm |
| AF 2. méret | 50 mm | AF mérete | 43 mm |
| Védelmi osztály | IP54 | Kábelcsavarzat | metrikus, M 40 |
| Alapanyag | Sárgaréz, nikkelezett | Tömítőbetét | NBR |
| Tömítés | NBR | Külső menet | M 40 |
| Menet hossza | 8 mm | Zárt anya nyomatéka, max. | 12.00 Nm |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, max. | 18.00 Nm | Csatlakozóadapter nyomatéka, min. | 18.00 Nm |
| Zárt anya nyomatéka, min. | 12.00 Nm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SKMU M40 MS | Változat |
| Rendelési szám | 1737030000 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 40, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4008190956509 | |
| Qty. | 50 ST | |

Sárgaréz záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SKMU M40 MS SC | Változat |
| Rendelési szám | 0930640005 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 40, 4.8 mm, Sárgaréz |
| GTIN (EAN) | 4032248976096 | |
| Qty. | 10 ST | |

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | GWDR M40-NP | Változat |
| Rendelési szám | 1736270000 | GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 40, Neoprén |
| GTIN (EAN) | 4008190956066 | |
| Qty. | 20 ST | |

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | GWDR M40-PO | Változat |
| Rendelési szám | 1777970000 | GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 40, Polietilén |
| GTIN (EAN) | 4032248158232 | |
| Qty. | 50 ST | |

Vulkanizált üvegszáltömítés - KSWF



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KSWF M40 | Változat |
| Rendelési szám | 1076710000 | KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 40, Vulkanizált szál |
| GTIN (EAN) | 4032248838639 | |
| Qty. | 25 ST | |

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Nylon lapos tömítés - KSWN**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | KSWN M40 | Változat | |
| Rendelési szám | 0899780000 | KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 40, Nylon 6 | |
| GTIN (EAN) | 4032248850150 | | |
| Qty. | 25 ST | | |