

VGM50-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, egyenes, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1778520000
Típus	VGM50-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161539
Qty.	5 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	VG M50-1/MS68

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	43 mm	Magasság (coll)	1.6929 inch
Hossz	52 mm	Hossz, inch	2.0472 inch
Nettó tömeg	356.8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	39 mm	Kábel külső átmérője, min.	29 mm
Védelmi osztály, GWDR	IP65	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, max.	43 mm
Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, min.	31 mm	AF 1. méret	62 mm
AF 2. méret	57 mm	AF mérete	57 mm
Védelmi osztály	IP54	Kábelcsavarzat	metrikus, M 50
Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett	Tömítőbetét	NBR
Tömítés	NBR	Külső menet	M 50
Menet hossza	9 mm	Zárt anya nyomatéka, max.	13.33 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	20.00 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	20.00 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	13.33 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM50-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M50 MS	Változat
Rendelési szám	1737040000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 50, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190956516	
Qty.	25 ST	

Sárgaréz záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M50 MS SC	Változat
Rendelési szám	0930640006	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 50, 5 mm, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248976102	
Qty.	5 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

VGM50-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M50-NP	Változat
Rendelési szám	1736280000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 50, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956073	
Qty.	20 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M50-PO	Változat
Rendelési szám	1777980000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 50, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158249	
Qty.	50 ST	

Vulkanizált üvegszáltömítés - KSWF



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	KSWF M50	Változat
Rendelési szám	1076720000	KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 50, Vulkanizált szál
GTIN (EAN)	4032248838646	
Qty.	25 ST	

Tartozékok

Nylon lapos tömítés - KSWN



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	KSWN M50	Változat
Rendelési szám	0900660000	KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 50, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850105	
Qty.	25 ST	